


Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma C, z gwintem prasowanym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Duroplast PF 31, czarny.


Wersja:

Wypolerowane na wysoki połysk.

Na zapytanie:

* Te wersje są dostępne w kolorze ciemnoczerwonym, za dopłatą, z magazynu

Rysunki



Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | D | D1 | D6 | H | T |
|---------------|-------|---------------|-----|----|----|------|-----|
| K0159.11604 | C | czarny | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 |
| K0159.11605 | C | czarny | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 |
| K0159.11606 | C | czarny | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 |
| K0159.12005 | C | czarny | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |
| K0159.12006 | C | czarny | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 |
| K0159.12506 | C | czarny | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 |
| K0159.12508 | C | czarny | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 |
| K0159.13008 | C | czarny | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 |
| K0159.13208 | C | czarny | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 |
| K0159.13210 | C | czarny | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 |
| K0159.13508 | C | czarny | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 |
| K0159.13510 | C | czarny | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 |
| K0159.14008 | C | czarny | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 |
| K0159.14010 | C | czarny | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 |
| K0159.14012 | C | czarny | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 |
| K0159.14510 | C | czarny | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 |
| K0159.14512 | C | czarny | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 |
| K0159.15010 | C | czarny | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 |
| K0159.15012 | C | czarny | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 |
| K0159.116041 | C | czerwony | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 |

Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma C, z gwintem prasowanym

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | D | D1 | D6 | H | T |
|---------------|-------|---------------|-----|----|----|------|-----|
| K0159.116051 | C | czerwony | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 |
| K0159.120051 | C | czerwony | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |
| K0159.120061 | C | czerwony | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 |
| K0159.125061 | C | czerwony | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 |
| K0159.125081 | C | czerwony | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 |
| K0159.130081 | C | czerwony | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 |
| K0159.132081 | C | czerwony | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 |
| K0159.140081 | C | czerwony | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 |
| K0159.135101 | C | czerwony | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 |
| K0159.140101 | C | czerwony | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 |
| K0159.150101 | C | czerwony | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 |
| K0159.150121 | C | czerwony | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 |