

**Gedore**

**GEDORE 1.12/0 Abzieher 2-  
armig 70x80 mm**

**GEDORE**

Artikelnummer: 245815



## Technische Details

Hakenfußstärke an der Spitze e1	2 mm	Hakenbremse vorhanden	nein
Gesamtbreite [mm]	70 mm	Spannbügel vorhanden	nein
Spindel Abrutschsicherung	nein	Hakenende mit Schlitz	nein
Spindel Gewindegröße	M12 x 1.5 x 110 mm	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	nein
1000 V isoliert	nein	Spannweite Aussenabziehen (max.)	70 mm
Hydraulikspindel optional	-	selbsttätiges Anpressen	ja
Netto-Gewicht [kg]	0,4 kg	3D-Daten vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	doppelseitig verwendbare Haken	nein
Gesamthöhe [mm]	24 mm	Schrauben inklusive	nein

Schlüsselweite Betätigungssechsk	14 mm	Abrutschsicherung an der Spindel	nein
Haken schwenkbar	nein	Hydraulikspindel vorhanden	nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	8 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Gesamtlänge [mm]	125 mm	Spanntiefe nutzbar b [mm]	80 mm
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Zugkraft (max.) [t]	1 t
Hakenfußbreite an der Nutzfläche	14 mm	Anzahl der Arme	2
umdrehbare Arme vorhanden	nein	Gewicht	0,4 kg