

Artikelnummer: 156860

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8001, stationär, mit Schublade, B 1000 x T 900 X H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8001, stationär, mit Schublade, T 700 oder 900 mm, B 750 bis 2000 mm: Die stationäre Werkbank Serie 8001 bietet eine zusätzliche Schublade. Dabei ist die Werkbank Serie 8001 wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm und in den Breiten 750 mm bis 2000 mm verfügbar. Die Werkbank Serie 8001 ist stationär und bietet eine 150 mm hohe Schublade. Die Schublade trägt Lasten von bis zu 100 kg und bietet einen Auszug von 90 Prozent. Dabei hat die Werkbank Serie 8001 eine 40 mm dicke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Die Oberfläche der Arbeitsplatte ist bereits geschliffen und geölt. Aufgestellt auf einer qualitativ hochwertigen Schweißkonstruktion haben die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr Abschlusselemente und Anti-Rutsch-Noppen. Unterhalb der Arbeitsplatte befindet sich zudem ein 4-seitiger Auflagenrahmen. Die Flächenlast der Werkbank Serie 8001 beträgt max. 1250 kg. Komplett montiert geliefert, ist die Werkbank Serie 8001 in den Tiefen 700 und 900 mm sowie in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm verfügbar. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüsse mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppe Auflagenrahmen, 4-seitig unter der Arbeitsplatte Mit Schublade: 1 x 150 mm Tragkraft Schublade: 100 kg Auszug Schublade: ca. 90 Prozent ErgoScript-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: wahlweise 700 oder 900 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376983602