

## Produktinformation

# 08 25 185 SB

## Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746



- Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 08 25 185 SB               |
| EAN                | 4003773088851              |
| Zange              | verchromt                  |
| Kopf               | poliert                    |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Abmessungen        | 185 x 85 x 23 mm           |
| Norm               | DIN ISO 5746               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute

|   |                      |
|---|----------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,8 mm             |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 3,0 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | Ø 13,0 mm            |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | 25,0 mm <sup>2</sup> |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten