

HANSA
 by styro

LED-Tischleuchte Breeze

- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über den Drehknopf
- 3 Farbtemperaturen zur Auswahl
- Memory-Funktion
- automatische Abschaltfunktion nach 90 Sek.
- Leuchtenkopf ist um +/-80° drehbar und 180° neigbar

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E• das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden.
- der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
- Leistung: 9 W
- gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh / 1000 h
- Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Lichtstrom: 450 Lumen
- Farbtemperatur: 3.000 - 5.800 Kelvin (warmweiß - tageslichtweiß)
- max. Beleuchtungsstärke: 870 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Eurostecker

- max. Ausladung: 680 mm
- max. Höhe: 440 mm
- Leuchtenfuß: 137 x 186 mm
- Leuchtenkopf: 43 x 343 mm
- Kabellänge: 1,3 m
- Material: ABS-Kunststoff, Aluminium




LED-Tischleuchte Breeze, grau-metallic



LED-Tischleuchte Breeze, silber-gebürstet



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Tischleuchte "Breeze"	Standfuß	grau-metallic	9 Watt	3000-5800 K	220-240 V	E	41-5011.103	61000348
		silber-gebürstet	9 Watt	3000-5800 K	220-240 V	E	41-5011.104	61000349