

dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, longueur de tuyau 8 m, pour air comprimé, 20 bar, DN 6

Numéro d'article: 106384



Enrouleurs de tuyaux

pour air comprimé

dérouleur de tuyaux




- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010/7036
- boîtier ouvert
- longueur de tuyau 8 m
- pour air comprimé
- 20 bar
- DN 6
- raccordement 1/4"-3/8"
- hauteur de construction 315 mm
- le ressort permet 2 niveaux de blocage par tour
- pour fixation murale, au plafond ou au sol
- avec tuyau en PVC
- résistant à l'huile et l'essence
- livré guidage de tuyau inclus

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| équipement du poste de travail | dérouleur de tuyaux | matériau | acier |
| type de boîtier | ouvert | surface | avec revêtement en |

| | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| | | plastique |
| longueur de tuyau | 8 m | couleur RAL5010/7036 |
| Diamètre intérieur | DN 6 | tuyau/câble incl. oui |
| raccordement | 1/4"-3/8" | matériau de tuyau PVC |
| fluide | air comprimé | résistance à l'huile et l'essence |
| pression max. | 20 bar | volume de livraison guidage de tuyau inclus |
| hauteur de construction | 315 mm | Poids 10 kg |
| installation | mur/plafond/sol | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 501757 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 505160 |  | pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques |
| 591199 |  | plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm |