

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 320 x 800 x 600 mm, capacité 127 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond plein



Numéro d'article: 204235

## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe






- hauteur x longueur x largeur 320 x 800 x 600 mm
- capacité 127 l
- force 110 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois ajourés, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

### Détails techniques




|                   |                |                     |                     |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | charge              | 110 kg              |
| norme européenne  | oui            | capacité de gerbage | 600 kg              |
| capacité          | 127 l          | couvercle           | en accessoires (non |

|                      |               |                                  |                                   |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                      |               |                                  | compris)                          |
| hauteur              | 320 mm        | convient pour aliments           | oui                               |
| longueur             | 800 mm        | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| largeur              | 600 mm        | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C                   |
| matériau             | polypropylène | convient pour les convoyeurs à r | oui                               |
| gerbable             | oui           | dispositif de support            | poignées                          |
| emboîtable           | non           | couleur                          | gris                              |
| pliable              | non           | garantie                         | 5 années                          |
| structure de cloison | ajourés       | Poids                            | 4,7 kg                            |
| soubassement         | plein         |                                  |                                   |

## Accessoires

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 508919 |   | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 509426 |   | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite   |
| 530307 |   | Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal  |
| 531616 |   | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite    |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite    |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique  |
| 229873 |  | lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.   |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |