

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 300 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

Numéro d'article: 503605



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 160 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	214 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	60 mm
charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm

pneumatique	élastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	160 mm	longueur de plaque	138 mm
matériau de jante	aluminium	largeur de plaque	110 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	105x75 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	Ø de trou de vis	11 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	Poids	2,5 kg
matériau de boîtier	acier		

## Accessoires

503610



roue, force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés