



Manivelle de sécurité à double cliquet de blocage. En tournant la manivelle vers la droite, la charge monte et vers la gauche, elle descend. Blocage automatique, la charge est maintenue en toute position.

Manivelle de sécurité à rochet pour le travail dans les espaces aigus. Il suffit de monter et de baisser le levier du rochet pour faire monter ou descendre la charge sans effectuer un tour complet.

CE Treuil à manivelle


À fût montant, avec mâchoire réglable ou fixe, pour faciliter le levage de tous types de charges. Utilisation facile et sécurisée. Grande longévité. Système de sécurité éprouvé conformément aux directives en matière de protection BGV D8.

- Engrenage cylindrique en acier trempé ou traité
- Appui de la charge sur la tête du cric ou la mâchoire, réglable 9 positions
- Excellente stabilité grâce à la semelle robuste et extra-large.
- Finition peinture époxy bleu gentiane RAL 5010



NOUVEAU : Mâchoire de levage renforcée et pied plus stable

Capacité de levage kg	1500	3000	5000	10000
Levée tour de manivelle mm	14	8	4	4
Effort sur manivelle daN	19	25	27	36
Levée normale mm	360	375	350	300
Haut. constr. mm	725	725/720	725/720	800/792
Manivelle de sécurité				
Mâchoire fixe	530710	530711	530712	530713
Mâchoire régl.	-	530714	530715	530716
Manivelle de sécurité à rochets				
Mâchoire fixe	530717	530719	530720	530721
Mâchoire régl.	-	530722	530723	530724



CE Crics à vérin

En deux versions chacune avec une manivelle fixe ou amovible.


Modèle [1]

- Vérin autobloquant à filet trapézoïdal
- Engrenage conique sans entretien
- Structure robuste en tube carré, orange RAL 2004

Modèle [2]

- Réception de la charge avec une garde au sol à partir de 16 mm
- Charge sur la tête du cric ou mâchoire de levage réglable : dynamique 500 kg, statique 800 kg
- Structure en tube carré, galvanisé
- Équipement supplémentaire : kit de rallonge en tant qu'auxiliaire de montage pour plafond. Hauteur accessible min. 2000 mm, max. 3200 mm, pas réglable de 250 mm.

Modèle	[1]			[2]
Capacité de levage kg	500	1000	3000	500
Levée tour de manivelle mm	3	1,9	2,2	3
Effort sur manivelle daN	14	14	26	14
Haut. constr. mm	500	525	670	650
Levée mm	300	300	350	250
avec manivelle fixe	949463	949474	-	949532
avec manivelle amovible	949485	949496	949521	Jeu de rallonges 949543



CE Treuils d'applique muraux Engrenage cylindrique

Montage mural facile et peu encombrant, conforme aux directives en matière de protection des accidents BGV D8. Au choix, finition peinture époxy orange RAL 2004 ou galvanisée.

- Engrenage cylindrique, autobloquant, manivelle anti-retour avec poignée rabattable
- Frein contre toute descente
- Paliers anti-corrosion, sans entretien
- Les indications de la charge de traction concernent la première couche

Charge de traction kg	300	500	750	1000
Logement câble m / Ø mm	11/6	10/6,5	12/8	10/9
Levée tour de manivelle	74	30	28	19
Effort sur manivelle daN	19	21	20	18
Dimensions plaque LxI mm	200x300	200x300	290x290	290x290
Écartement trous LxI Ø mm	170x270/13	170x270/13	250x250/15	250x250/15
[1] Treuil laqué	949306	949317	949328	949339
(sans câble levage)	---	---	---	---
[2] Treuil galvanisé	949248	949259	949281	949292
(sans câble levage)	---	---	---	---
Commander aussi				
Câble de levage Long. m / Ø mm	15/5	15/5	12/8	12/8
crochet levage incl.	949361	949372	949383	949394