

Feuille de données du produit



Article N°: 24031403 Servante avec plateformes hydrofuges

Equipements de manutention



Système modulaire. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 1200 x 800 mm. Avec 2 plateaux en contreplaqué antidérapant hydrofuge. Charge plateau du haut, maxi 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Charge totale (kg) | 600 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1200 |
| Largeur de surface utile (mm) | 800 |
| Hauteur plateaux (mm) | 270, 900 |
| Longueur totale (mm) | 1397 |
| Largeur totale (mm) | 809 |
| Hauteur totale (mm) | 900 |
| Type de pneu | TPE |
| Roues (mm) | 200 x 40 |
| Poids (kg) | 61 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976677873 |