

## Termékinformációk

**26 13 200**

### Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745



- **Elastikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Csavarodásálló, elastikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Egyenes pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

#### Altalános

Cikkszám	26 13 200
EAN	4003773040590
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	169 g
Méretek	200 x 52 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

#### Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

