

Termékinformációk

98 99 15

„BIG Twin Move RED” szerszámláda, villanszerelői képzettség



- Strapabíró ABS anyagból készült szerkezet, piros; felszerelve egy sor KNIPEX szerszámmal rendszereken való munkavégzéshez, a DIN EN/IEC 60900 szerint tesztelve
- Teleszkópos fogantyú az alapban, valamint két külső, gördülékeny kerék
- Szabodon áll minden nyitott helyzetben a bepattintható fedéltartóknak köszönhetően, mindkét oldalán zsanéros mechanizmussal, szabadon állítható szöggel
- Egyik vagy mindkét oldalán nyitható; a padló és a fedél egymástól függetlenül nyitható
- Max. hasznos teherbírás: 30 kg
- Térfogat: 38 liter
- Címkemező két matricával az egyedi címkézéshez
- Körbefutó alumínium keret biztonságosan rögzített, erős középső fallal, amely mindkét oldalra felszerelhető, sokoldalú betételhelyezési lehetőség rugalmas hurkokkal és tizenkét kis zsebbel
- Fém zsanérok
- Három számjegyű kombinációs zár a láda biztonságos bezárásához
- Két fém dönthető retesz rögzíti a fedelet és az alapot
- Kihúzható dokumentumpolc és kihúzható szerszámtábla szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, 13 szerszámtasakkal
- Alaptálca, gombnyomással rögzíthető, magassága 58 mm, rugalmas betétekkel részekre osztható, fedőlap hat nagy behúzható rekeszsel
- Külső méretek (Sz × Ma × Mé): 520 × 435 × 290 mm; belső méretek (Sz × Ma × Mé): 490 × 370 × 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900
- Összesen 95 betételhelyezési lehetőség

Általános

| | |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 98 99 15 |
| EAN | 4003773084341 |
| Súly | 15.095 g |
| Méretek | 432 x 317 mm |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Méret szélesség külső (belső) | 520 mm (490 mm) |
| Méret magasság külső (belső) | 435 mm (370 mm) |
| Méret mélység külső (belső) | 290 mm (110 mm) / (100 mm) |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk