

Artikelnummer:
28401

EAN-Nummer:
4000870284018



Name
LED Vintage Globe125 2,7W E27 230V Gold 1700K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Leistungsfaktor	0,4
Nennlichtstrom	170 lm
Entspricht Glühlampe	18 W
Bestückung	2,7 W
Energieverbrauch	3 kWh_1000h
Lichtstromwinkel	360 °
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	80 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	85 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.700 K
Gewicht netto	135 g
Lebensdauer	15.000 h
Bestückung	2,7 W
Stromstärke	20 mA
Gewicht brutto	206 g
Spannung	230 V
Energieverbrauch	3 kWh_1000h
Bauform	Globe
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 21,5 x 12,7 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Abmessungen

Durchmesser	125 mm
Höhe	175 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	175 x x mm



Paulmann
28401

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.