

duwbeugelwagen

Stabil

draagvermogen 300 kg, lengte x breedte 905 x 605 mm, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen



Artikelnummer: 221192

Duwbeugelwagen Stabil

Compact en duurzaam

duwbeugelwagen

- draagvermogen 300 kg
- lengte x breedte 905 x 605 mm
- opbouw duwbeugel
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 865 x 905 x 605 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	300 kg	diameter wiel	125 mm
in-/uitklapbaar	ja	hoogte	865 mm
materiaal platform	staal	lengte	905 mm
oppervlak platform	met antislipmat	breedte	605 mm
constructies	duwbeugel		1 stuks
nestbaar	nee	gewicht	14 kg

