

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 750 kg, banden nylon in zwart, diameter x breedte 75 x 32 mm, naaf met glijlager, nivelleerwielrem, bevestiging met ruggat 14 mm

Artikelnummer: 222414



BS-ROLLEN Hefroller

combinatie uit mobiliteit en stabiliteit





hefroller

- draagvermogen 750 kg
- banden nylon in zwart
- diameter x breedte 75 x 32 mm
- naaf met glijlager
- nivelleerwielrem
- behuizing van gegoten aluminium in grijs
- bevestiging met ruggat 14 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	gegoten aluminium
roltype	hefroller	kleur behuizing	grijs
draagvermogen	750 kg	rem	nivelleerwielrem
banden	nylon	totale hoogte	120 mm
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	hoogteverstelling	12 mm
elektrisch geleidend	nee	wielbreedte	32 mm
wiel-ø	75 mm	gat achterkant ø	14 mm
wiellager	glijlager	kleur banden	zwart
bevestigingselement	ruggat	gewicht	1,36 kg

Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezerset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken