

Cascoo zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-
banden, diameter 80 mm, naaf met
zwenklager, naaf lengte 40 mm, velg
van polypropyleen, bevestiging met
plaat

Artikelnummer: 243537



zwenkwiel

- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- diameter 80 mm
- naaf met zwenklager
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	zwenklager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	RVS
draagvermogen	80 kg	rem	zonder
banden	TPE	naaflengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	0,454 kg

