

Cascoo inbouwwiel



draagvermogen 500 kg, met elastiek-banden, naaf met dubbel kogellager, diameter 250 mm, naaf lengte 60 mm, velg van aluminium

Artikelnummer: 243617



inbouwwiel

- draagvermogen 500 kg
- met elastiek-banden
- naaf met dubbel kogellager
- diameter 250 mm
- naaf lengte 60 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	500 kg	draadvangkappen	nee
banden	elastiek	naaflengte	60 mm
wiel-ø	250 mm	gewicht	2,21 kg

