

Wilms

Heteluchtkachel

B380

hoogte x lengte x breedte 930 x 1605 x 685 mm, eenvoudig te dragen door beugelgreep, in geel

Artikelnummer: 243731



Wilms



Heteluchtkachel

- Voor gebruik in Werkplaatsen, hallen, tenten en nieuwbouw voor het verwarmen, ijsvrij maken en ontdooien of voor het drogen
- Verwarmingscapaciteit 111 kW, luchtcapaciteit 3300 m³/h
- Tankinhoud 105 l
- hoogte x lengte x breedte 930 x 1605 x 685 mm
- Max. brandstofverbruik van 8,83 kg/h (stookolie, diesel, petroleum)
- spanning 230 V
- Verbranding zonder resten door hogedruk-verstuivingsysteem, 100 % gebruik van de verbrandingsenergie, automatische temperatuurregeling mogelijk via ruimtethermostaat
- eenvoudig te dragen door beugelgreep
- onderbouw met wielen
- in geel
- inhoud levering: Kamerthermostaat, vlamdetector

Technische details

kantoorhulp	verwarming	spanning	230 V
type verwarming	Heteluchtkachel	kleur	geel
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, hallen, tenten, nieuwbouw	Verwarming functie	Verbranding door hogedruk-verstuivingssysteem
geschikt voor (gebruik)	verwarmen, ijsvrij maken, ontdooien , drogen	greep	beugelgreep
	111 kW	onderbouw	wielen
	3300 m³/h	inhoud levering	Kamerthermostaat, vlamdetector
	105 l	WEEE-registratienummer	DE90579767
Brandstofverbruik	8,83 kg/h	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
hoogte	930 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
lengte	1605 mm	gewicht	240 kg
breedte	685 mm		