

## B-Safety

### LED-noodverlichting


#### V-LUX Standard

symbool/tekst:

"Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts", pijl rechts/links, Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend



Artikelnummer: 244367



#### LED-noodverlichting

- symbool/tekst: "Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts"
- pijl rechts/links
- Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend
- van polycarbonaat
- in RAL9003 signaalwit
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- beschermklasse: I: lamp is bedoeld voor aansluiting op randaarde
- functies: AUTOTEST-functie en omschakelbaar van continue- naar stand-byschakeling
- herkenningsafstand 20 m
- duur noodverlichting 3 h
- spanningsverzorging via accu Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
- inhoud levering: standaardzin aanwijzingsbord

## Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	noodverlichtingsduur	3 h
veiligheidsmarkering	LED-noodverlichting	materiaal	polycarbonaat
weergave	symbool	kleur	signaalwit // RAL9003
symbool/tekst	Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts	spanningsverzorging	accu Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
richtingwijzer	rechts/links	veiligheidsmarkering functie	AUTOTEST, omschakeling
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	led	ja
	I	inhoud levering	standaardzin aanwijzingsbord
opstelling	wand-/plafondmontage	gewicht	0,96 kg
herkenningsafstand	20 m		