

C+P

Armoire vestiaire à deux niveaux

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 250 x 500 mm, 1 compartiment(s), largeur compartiment 250 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL3020 rouge signalisation

Numéro d'article: 268766

Clanic+



Armoire vestiaire à deux niveaux




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 250 x 500 mm
- 1 compartiment(s)
- largeur compartiment 250 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur

- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement socle
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL3020 rouge signalisation
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	équipement armoire	Tringle, crochet
type d'armoire	Armoire vestiaire	tringle à vêtements	oui
compartiments	1 pièce	patère	3 pièce
à deux niveaux	oui	type de banc	sans
hauteur	1950 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
largeur	250 mm	modèle de porte	à fleur, gonds intérieurs
profondeur	500 mm	Butée de porte	à droite
largeur de compartiment	250 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
compartiments	2 pièce	système de fermeture	Serrure à pêne rotatif
soubassement	socle	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
verrouillable	oui	aération	Corps et face avant
matériau	acier	installation	paroi
matériau de finition	soudé	livraison	livré monté
stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises	garantie	10 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
couleur de la face avant	rouge signalisation // RAL3020	avantages écologiques (emballage)	
surface de corps	thermolaqué	Amortissement de porte	oui
surface de face avant	thermolaqué	Poids	22,2 kg
couleur de soubassement	gris clair // RAL7035		

Accessoires

271443		cintre, avec fixation antiviol, hauteur x largeur x profondeur 216 x 462 x 54 mm, en plastique
271452		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 250 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272038		porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier

272040		porte à battants, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272058		pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique