

VARIOfit palletopzetframe

draadgaaswanden, wand van draadgaas, aan een zijde open, belasting 750 kg, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm, nuttige hoogte 1600 mm, frame gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 306022



VARIOfit



VARIOfit Draadgaas opzetframe voor pallets aan een zijde open

palletopzetframe



- staalconstructie, gelast
- draadgaaswanden
- maaswijdte 100 x 100 mm
- wand van draadgaas, aan een zijde open
- belasting 750 kg
- hoogte x lengte x breedte 1600 x 1200 x 1000 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- 3-voudig stapelbaar
- frame gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

type verpakking	palletopzetframe	vouwbaar	nee
hoogte	1600 mm	stapelbaar	ja
nuttige hoogte	1600 mm	maaswijdte	100 mm
lengte	1200 mm	materiaal wand	draadgaas

breedte	1000 mm	wandconstructie	aan een zijde open
last	750 kg	oppervlak	gelakt
voor palletafmetingen	1200 x 1000 mm	kleur	blauw // RAL 5012
materiaal	staal	gewicht	42 kg
materiaal verwerking	gelast		

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs