

Rack Mural Ouvert de 8U - 30cm de Profondeur

StarTech ID: RK812WALLO



Le rack d'équipement ouvert à fixation murale 8U (de 30 cm de profondeur) RK812WALLO est un rack de relais haute qualité à faible coût, facile à monter et à installer dans tout type d'environnement. Ce rack peut être fixé au mur ou installé comme une solution de stockage autonome. Permettant de loger de l'équipement réseau, audio-vidéo et de télécommunication, ce rack ouvert offre une profondeur de 30 cm. Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm (de centre à centre) pour un montage sur quasiment tout type de surface, selon les normes nord-américaines d'espacement des montants de mur. Ce rack 8U peut être fixé sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus de l'ouverture d'une porte augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface. Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Features

- Emballage plat pour un transport et un montage facilités
- Conception robuste et économique pour une mise en œuvre simple
- Le paquet comprend la quincaillerie nécessaire au montage des composants
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants standard

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Rack Type	2-Post
Hauteur U	8U
Type de cadre	Cadre ouvert
Fixation sur le mur	Oui
Type de porte avant	Ouvert
Normes de l'industrie	EIA RS310-C
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	80 kg [176.8 lb]
Couleur	Noir
Largeur interne	465 mm [18.3 in]
Hauteur interne	356.9 mm [14.1 in]
Profondeur interne	304.8 mm [12 in]
Largeur externe	504 mm [19.8 in]
Hauteur externe	451.9 mm [17.8 in]
Profondeur externe	305 mm [12 in]
Poids du produit	7.2 kg [15.9 lb]
Profondeur de montage maximal	304.8 mm [12 in]
Emballage à plat	Non
Poids brut	8 kg [17.7 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Rack ouvert à fixation murale 8U
Inclus dans le paquet	1 - Quincaillerie de montage (16 vis)
Inclus dans le paquet	16 - Vis et écrous cage M5

Certifications, Reports and Compatibility

