


Schlauchaufroller

Gehäuse offen, für Schlauchlänge 20 m, für Wasserhochdruck 90°C, 350 bar, DN 8

Artikelnummer: 106624



Schlauchaufroller

für Wasser-Hochdruck 90°C

Schlauchaufroller

- aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010/7036
- Gehäuse offen
- für Schlauchlänge 20 m
- für Wasserhochdruck 90°C
- 350 bar
- DN 8
- Anschluss 3/8"
- Bauhöhe 455 mm
- Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
- zur Befestigung an der Wand
- Lieferung inklusive Schlauchrollenführung

Technische Details




Arbeitsplatzausstattung	Schlauchaufroller	Aufstellung/Montage	Wand
Gehäusetyp	offen	Material	Stahl
für Schlauchlänge	20 m	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Innendurchmesser	DN 8	Farbe	RAL5010/7036
Anschluss	3/8"	inkl. Schlauch/Kabel	nein
Medium	Wasserhochdruck 90°C	Schlauchaufroller Funktion	Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung

max. Druck	350 bar	Lieferumfang	inklusive Schlauchrollenführung
Bauhöhe	455 mm	Gewicht	28 kg

Zubehör

156768		Schwenkbare Befestigungsplatte für Schlauchaufroller, für Schlauchaufroller, zur Befestigung an der Wand, 165 ° schwenkbar
--------	--	--

Dazu passt auch ...

501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängenhaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss
505160		Aushangtasche, DIN A4 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
591199		Lochplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm