

## Flachpalette

Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch 1000 kg, Unterbau 2 Kufen, Oberdeck durchbrochen



Artikelnummer: 968286

## Aluminium-Flachpalette

Flachpalette



- geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm
- Traglast statisch 1000 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 1075 / 675 mm
- Unterbau 2 Kufen
- Oberdeck durchbrochen
- geruchs- und magnetisch neutral
- beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen
- Gewicht 12,5 kg

### Technische Details





Verpackungstyp	Palette	Unterbau	2 Kufen
Palettentyp	Flachpalette	Verpackung Ausführung	geruchs- und magnetisch neutral
Material	Aluminium	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	150 mm	Beständigkeit	gegen Korrosion und Temperaturschwankungen
Länge	1200 mm	Einfahrbreite Längsseite	1075 mm
Breite	800 mm	Einfahrbreite Breitseite	675 mm
Traglast statisch	1000 kg	Sicherungsrand	nein
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	nein

Oberdeck Konstruktion	durchbrochen	Gewicht	12,5 kg
stapelbar	ja		

## Zubehör

531744		Abdeckhaube, Abdeckhauben-Dach, Höhe x Länge x Breite 300 x 1250 x 850 mm, in braun
531745		Abdeckhaube, Abdeckhauben-Dach, Höhe x Länge x Breite 300 x 1250 x 850 mm, in transparent

## Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm