

DRAKA Cat.6A (Class EA) Patchkabel UC900 / HIROSE TM31, groen, 15 m

Art.nr.	21.05.9653	SECOMP®
Fabrikant	SECOMP	
Art.nr. fabrikant	21.05.9653	



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

Hoogste snelheid met deze kabel - Laat u niet afremmen door langzame componenten. Nu kunt u met 10Gigabit Ethernet patchkabels de hoogste snelheid halen!

Hier zijn de eerste echte Cat.6a-Patchkabels met onderdelen die ook allemaal aan de Cat.6a norm voldoen, tot 500MHz!

- DRAKA UC900 SS27:

Hoogwaardige flexibele patchkabel tot 500MHz

- HIROSE TM31:

Hoogwaardige RJ-45 connector - de enige die aan de Cat.6a norm voldoet!

Opbouw:

- Kabeltype: S/FTP (PiMF-Kabel)
- Impedantie: 100 Ohm
- Binnenkant: 8 Aders AWG 27/7 Cu-kern
- Buitenkant-Ø: 5,9 mm
- Paarafscherming: Aluminium-gelamineerde Kunststof-Folie
- Afscherming: Cu-gevlochten mantel, vertint.
- 8 Aders 1 : 1

LET OP!:

Kabel in halogeenvrije uitvoering

Technische specificaties

Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	groen
Lengte	15 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 27
Kabel type	Soepel
Bezetting	1:1
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	groen
Buiten Ø Kabel	5,7 mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM31
Technische bijzonderheden	Connector: HiRose TM31
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	260 mm
Diepte verpakking	310 mm
Gewicht verpakking	0.479 kg