



Descrizione

Raccordi per tubi flessibili con filettatura esterna e dado esagonale R 3/8" x 1/2" (R 3/8" x 13 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per a

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo Ø d2= R 3/8" - Filettatura esterna
- Attacco maschio Ø esterno d2= 13 mm o 1/2" (zona di inserimento)
- l = 55 mm
- Apertura sw = 19 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	541300
GTIN	4007228702224
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Peso (kg)	0,01

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,1
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso lordo pallet (kg)	356,0