



# Product data sheet

Art nr.: 4616-1AS Draagarmwagen met afrolbeveiliging

**Transportmiddelen**



Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, standers en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. 12 Draagarmen enkelzijdig. Nuttige lengte 600 mm, draagvermogen per etage 80 kg. Draagarmen met PVC slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen en met afrolbeveiliging. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwen- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	2000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Totale lengte (mm)</b>	2200
<b>Totale breedte (mm)</b>	800
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1807
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	einseitig
<b>Gewicht (kg)</b>	78,5
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976983103