

Termékinformációk

00 21 35

„Robust23” Elektro szerszámkoffer



- 25 márkás szerszámmal van felszerelve, részben VDE-teszteléssel a DIN EN 60900 szerint
- Max. hasznos teherbírás: 25 kg
- Térfogat: 23 liter
- A legkeményebb körülményekhez: pormentes, vízálló és hőálló
- Dokumentumpolc; szerszámtáblák szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, 33 szerszámtasak és szerszámheveder számára
- Összesen 49 betételhelyezési lehetőség
- Alaptálca alumínium betétekkel
- Méretek, külső (Sz x Ma x Mé): 470 x 370 x 190 mm; Méretek, belső (Sz x Ma x Mé): 437 x 307 x 172 mm
- Repüléshez alkalmas koffer, ütésálló polipropilénből
- Por-és vízálló
- Automatikus nyomáskiegyenlítő szelep
- - 30 °C és + 80 °C között hőmérsékletálló
- Előkészítés lakat számára
- Dokumentumrekesz; szerszámtáblák szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, szerszámzsebekkel és szerszámzsinegekkel
- Alumínium osztóléc rendszerrel egyedileg felosztható, zárható tálca
- Ergonomikus kétkomponensű fogantyú

Általános

Cikkszám	00 21 35
EAN	4003773084365
Súly	6.775 g
Méretek	307 x 172 mm

Műszaki jellemzők

Méret szélesség külső (belső)	470 mm (437 mm)
Méret magasság külső (belső)	190 mm (172 mm)
Méret mélység külső (belső)	370 mm (307 mm)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

