

Termékinformációk

44 10 J5

Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz

- Kioldható zárószerkezettel
- Kicserélhető csúcsokkal, nemesített acélból
- Fekete porfesték-bevonattal
- Egyenes csúcsok
- DIN 5256 C: egyenes hegyek
- Fogótest: hengereelt acél, nagy szilárdságú
- Csúcsok: speciális szerszámacél, olajban edzett



Általános

| | |
|----------|-----------------------------|
| Cikkszám | 44 10 J5 |
| EAN | 4003773024910 |
| Fogó | fekete porfesték-bevonattal |
| Súly | 1.738 g |
| Méret | 570 x 106 x 17 mm |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|----------------------------|----------------|
| Kapacitás Ø furatátmérőhöz | Ø 122 – 300 mm |
| Csúcsok (átmérő) | Ø 3,5 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk