

## **kettinglier** **ROPEMASTER**

trekbelasting 800 kg, van aluminium,  
kabellier lengte 20 m



**Artikelnummer: 149392**

## **Kabellier ROPEMASTER**

### **Trekbelasting 800 kg**

kettinglier

- trekbelasting 800 kg
- bediening heffing handmatig
- aantal kettingbundels 1
- van aluminium
- bouwhoogte 240 mm
- lengte x breedte 430 x 60 mm
- hefinspanning op hef-handketting 34 daN
- kabelverplaatsing 52 mm
- kabellier lengte 20 m

## **Technische details**

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	aluminium
hijswerktuigtype	kettinglier	kabelverplaatsing/dubbele slag	52 mm
trekbelasting	800 kg	hefkracht	34 daN
bediening heffing	handmatig	heflengte	800 mm
aantal bundels	1 stuks	kabel-ø	8,3 mm
bouwhoogte	240 mm	lengte kabel	20 m
breedte	60 mm	gewicht	16 kg
lengte	430 mm		

**Dit past ook bij ...**

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
148964		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, reflecterend
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
667541		hijsstrop, draagvermogen enkelvoudig direct 4000 kg, nuttige lengte 5 m, van polyester in grijs
670182		hijsband, draagvermogen enkelvoudig direct 4000 kg, nuttige lengte 5 m, van polyester in grijs