

Casco bokwiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-
banden, diameter 100 mm, naaf
met glijlager, naaf lengte 40 mm,
velg van polypropyleen, bevestiging
met plaat

Artikelnummer: 243540



bokwiel

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- diameter 100 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	glijlager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	RVS
draagvermogen	100 kg	rem	zonder
banden	TPE	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	0,373 kg

