

KS Tools

KS Tools 1/2" ROCKET II Hochleistungs-Druckluft- Schlagschrauber 2.300 Nm

Artikelnummer: 272828



Technische Details

min. Schlauchdurchmesser	3/8" - 10 mm	Gesamtlänge L in mm	185 mm
Vierkantantrieb	1/2"	Schalldruckpegel (dB(A))	99,7 dB (A)
max. Löse-Drehmoment	2300 Nm	Betriebsdruck in bar	max. 6,3 bar (90 psi)
max. Rechtslauf-Drehmoment ²	2 = 1356 Nm	Leerlaufdrehzahl in U/min	8500 U/min
Aufnahme in Zoll	1/2"	Vibrationsbeschleunigung	< 8,69 m/s ²
Anschlussgewinde	1/4"PT	empfohlenes Drehmoment	984 Nm
Luftverbrauch in l/min	244 l/min	Material	Aluminium
Betriebsart	pneumatisch	Schallleistungspegel (dB(A))	110,9 dB (A)
Handgriff	rutschfester Soft-Grip-Griff	Breite B	145 mm
max. Rechtslauf-Drehmoment	1 = 851 Nm	Gewicht	2,02 kg

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm