

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 2000

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm, 1 Ebene(n) mit Wannensboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522000



stumpf



stumpf Werkzeugschrank Serie 2000

mit Wannensböden und Schubladen

Werkstattsschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 105 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 1 Ebene(n) mit Wannensboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x90 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Auszugssperre
- Schubladen höhenverstellbar
- Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Boden
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss

- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie





Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszug Schublade	100 %
Traglast Fachboden	50 kg	Auszugssperre	ja
Schubladen Anzahl	3 Stück	Türöffnungswinkel	105 °
Schubladen Anzahl x Höhe	3x90 mm	Griff	Drehgriff
Schubladentraglast	35 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	37 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

522035		Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Traglast 30 kg, Aus Stahl
946363		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, In schwarz

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa

221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot