

Artikelnummer: 129984

Kurzbeschreibung: Schwerlastanhänger,
Tragkraft 3000 kg, Ladefläche B 2500 x T 1250 mm

Langbeschreibung: Schwerlastanhänger,
Tragkraft 3000 kg, Ladefläche B 2500 x T 1250
mm: Der Schwerlastanhänger mit 3000 kg Tragkraft
und einer Ladefläche von 2500 mm Breite und 1250
mm Tiefe transportiert schwere Güter sicher durch
große Lagerhallen oder über weitläufiges
Betriebsgelände. Mit dem Schwerlastanhänger mit
3000 kg Tragkraft und einer Ladefläche 2500 mm
Breite und 1250 mm Tiefe transportieren Sie auch
schwere Lasten jederzeit sicher. Der
Schwerlastanhänger ist mit einer 2-Achs-
Drehschemele-Lenkung und Luftreifen ausgestattet.

Das Deichsel-Schnellwechselsystem verfügt über eine Fallsicherung. Der Grundrahmen ist aus T-Profil gefertigt und impulsgeschweißt. Die 4 Ecken sind mit Rohrhülsen versehen, sodass Sie nach Bedarf Rungen oder Bordwände einstecken können. Die Siebdruckplatte des Anhängers ist rutsch- und wetterfest und zusätzlich mit einer 25mm starken wetterfesten OSB-Platte ausgestattet. Dank der Lackierung in Reinorange ist der Schwerlastanhänger mit 3000kg Tragkraft nicht zu übersehen und stellt keine Unfallgefahr dar. Weitere Details: 2-Achs-Drehschemele-Lenkung Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm) Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 2500 x T 1250 mm Ladehöhe: 560 mm Luftbereifung Bereifung: 410 x B 110 mm Tragkraft: 3000 kg Material: Profilstahl Material Ladefläche: Siebdruckplatte mit 25 mm OSB-Platte Bordwände: Nein Ausstattung: Anhängerkupplung mit Bolzen, 30 mm Farbe: Reinorange (RAL 2004) Masse: L 2500 x B 1250 mm Eigengewicht: 337 kg Inkl. Bedienungsanleitung und Ersatzstückliste



EAN/GTIN: 4250448504592