

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR93EX24LE



Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ34DX13	Vario Schublade für varioFlex Körbe
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:15 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	31.2 kg
Bruttogewicht:	33.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	0.0
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003944165
Gerätetyp:	Vollintegriert



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR93EX24LE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dossierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- openAssist
- mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschon-System

Zubehör

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SR93EX24LE**

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz