

Information produit

82 01 200

KNIPEX TwinGrip

Pince multiprise frontale



- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir
- Cette pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d'installation exigus avec peu d'espace de manipulation pour des résultats rapides
- Mâchoire frontale à accroche élevée grâce à une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l'extrémité
- Importante capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm
- Préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points
- Préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés
- Articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton-poussoir pour un ajustement précis de la capacité de préhension
- Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
- Durable et résistante grâce à la robuste charnière entrepassée
- Denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l'huile, également trempée par induction à une dureté d'environ 61 HRC



Informations générales

Réf.	82 01 200
EAN	4003773087243
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	270 g
Dimensions	200 x 46 x 15 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	5
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 5/32 – 7/8 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 4 – 22 mm
Capacité pour écrous, ouverture	4 – 22 mm
Capacité pour écrous, ouverture	5/32 – 7/8 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.





