


## **boff** **kast met geperforeerde** **platen** cubio

hoogte x breedte x diepte 1000 x 650 x 650 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

**Artikelnummer: 126008**



## **boff** **Systeemkast cubio**

kast met geperforeerde platen










- hoogte x breedte x diepte 1000 x 650 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuropeningshoek 180 °
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- met draaigreep
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

### **Technische details**

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	systeemkast	oppervlak front	m. poedercoating

type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
hoogte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	650 mm	afsluitbaar	ja
diepte	650 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	legborden	materiaal	plaatstaal
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	180 °
legborden / schappen aantal	2 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	160 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	53,6 kg
kleur voorkant	purperrood // RAL3004		

## Gerelateerde Producten

125779		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 650 x 650 mm
125783		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 50 x 650 x 650 mm, voor een vaklast van 200 kg, met lade voor normale belastingen, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126046		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 650 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126056		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 650 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126058		inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 650 x 650 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126081		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 650 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126083		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 650 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126240		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 650 x 650 mm
126274		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 525 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 650 x 650 mm