

## LISTA

### Sichtfensterschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Key Lock, Unterbau Sockel

Artikelnummer: 176333



 LISTA



### LISTA Universalschrank

Sichtfensterschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- einschlagende Türen
- Türöffnungswinkel 115 °
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 60 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Böden ausziehbar
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x95 mm
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 50 kg
- verschließbar mit Key Lock
- Unterbau Sockel
- Ebenen verzinkt/mit Pulverbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Sichtfensterschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Schließsystem	Key Lock
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1000 mm	Material	Stahl
Tiefe	580 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Ausstattung detailliert	3 Schubladen, 2 Böden, 2 Auszugböden	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt/mit Pulverbeschichtung
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Funktion	2 Böden ausziehbar	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	60 kg	Türöffnungswinkel	115 °
Schubladen Anzahl	3 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	3x95 mm	Tür Ausführung	einschlagend
Auszugböden Anzahl	2 Stück	Gewicht	86 kg
Traglast Auszug	50 kg		