

KRAFTWERK® Werkstattswagen BASIC LINE LT700

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 719 x 474 mm, Schublade innen B x T 600 x 400 mm, 7 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



KRAFTWERK
THE BEST IS A GOOD ONE



Artikelnummer: 244337



Werkstattswagen

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 719 x 474 mm
- Traglast 450 kg
- Schubladen Höhe 2x75 mm/2x160 mm/1x225 mm
- Schublade innen B x T 600 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 7 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit manuelle Schubladeneinzelverriegelung
- Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel
- Enthält keine Werkzeuge - leer, zur individuellen Bestückung
- Arbeitsfläche aus widerstandsfähigem Polystyrol, Erhöhter Rand














- Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Auszugsart	Vollauszug
Wagentyp	Werkstattwagen	Auszug Schublade	100 %
Höhe	1000 mm	Auszugsperre	ja
Breite	719 mm	Griff	durchgehender Griffleiste
Tiefe	474 mm	Schiebebügel	ja
Arbeitsfläche Ausstattung	Abrollrand	abschließbar	ja
Material Arbeitsfläche	Polystyrol	Schließsystem	Zylinderschloss
inkl. Werkzeug	nein	fahrbar	ja
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	keine	Unterbau	2 Lenk-/2 Bockrollen
Traglast	450 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Schubladen Anzahl	7 Stück	Rad-Ø	125 mm
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/2x160 mm/1x225 mm	Farbe Korpus	schiefergrau // RAL7015
Breite Schublade innen	600 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe Schublade innen	400 mm	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Schubladentraglast	45 kg	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen	Gewicht	63,9 kg

Zubehör

240346		Box für Werkstattwagen BT700, 40x60 2 Schubladen
240347		Box für Werkstattwagen BT700, 40x60 3 Schubladen
240815		Holz Top für Werkstattwagen BT700
244267		Edelstahlabdeckung für Werkstattwagen, Höhe x Breite x Tiefe 30 x 720 x 470 mm
244272		Steckschlüsseleinsatz sechskant Einlage, 1/2" Steckschlüsseleinsatz sechskant 20-tlg. 20x40 Einlage
244273		Umschaltknarrensatz Einlage, 1/2" Umschaltknarrensatz 23-tlg. 20x40 Einlage
244274		Platzhalter Einlage, BASIC LINE EVA leere Einlage 20x40 cm, 2 Fächer

244276		Hammersatz Einlage, Hammersatz 3-tlg. 20x40 Einlage
244277		Sicherungsringzangen Einlage, Sicherungsringzangen 4-tlg. 20x40 Einlage
244278		Zangensatz Einlage, Zangensatz 4-tlg. 20x40 Einlage
244279		Gekröpfter Ringschlüsselsatz Einlage, Gekröpfter Ringschlüsselsatz 4-tlg. 20x40 Einlage
244280		Schlag Schraubendreher Einlage, Schlag Schraubendreher 5-tlg. 20x40 Einlage
244281		Feilensatz Einlage, Feilensatz 6-tlg. 20x40 Einlage
244282		Werkzeug Demontage Verkleidung Einlage, Werkzeug Demontage Verkleidung 6-tlg. 20x40 Einlage
244283		Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
244284		Schraubendreher Schlitz Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
244285		Lange Schraubendreher Einlage, Lange Schraubendreher TX 6-tlg. 20x40 Einlage
244287		Ringmaulschlüsselsatz Einlage, Ringmaulschlüsselsatz 7-tlg. 20x40 Einlage
244288		T-Griff Innensechskant Kugelkopf Einlage, T-Griff Innensechskant Kugelkopf 7-tlg. 20x40 Einlage
244289		T-Griff Einlage, T-Griff TX 7-tlg. 20x40 Einlage