

MDS Raumsysteme Hallenbüro

Grundmodell, Höhe x Breite x Tiefe
2690 x 2100 x 4100 mm, Grundfläche
8,2 m², 4 Wände (Standard-
Sichtwandelement),
Schalldämmung bis 28 dB, mit
Flügeltür, Container aus
Aluminium/Holz, Fenster aus Floatglas

Artikelnummer: 872347



MDS Raumsysteme Hallenbüro

Hallenbüro

- Grundmodell
- für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2690 x 2100 x 4100 mm, Grundfläche 8,2 m²
- 4 Wände (Standard-Sichtwandelement), Schalldämmung bis 28 dB
- mit Flügeltür
- ohne Fußboden
- Container aus Aluminium/Holz, Fenster aus Floatglas
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Technische Details





Containertyp	Hallenbüro	Wände	4 Stück
Container Ausführung	Grundmodell	Fußboden	nein
Einsatzort	Innenbereich	Isolierung	nein
Höhe außen	2690 mm	Schalldämmung	28 dB
Innenhöhe	2500 mm	Türtyp	Flügeltür
Breite außen	2100 mm	Anlieferung	fertig montiert
Innenbreite	2047 mm	Material Container	Aluminium/Holz

Tiefe außen	4100 mm	Material Fenster	Floatglas
Grundfläche	8,2 m ²	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Wandtyp	Standard- Sichtwandelement	Gewicht	660 kg

Zubehör

505468		Vollwand, Für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Wandstärke 53 mm, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505469		Oberlichtwand, Für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Wandstärke 53 mm, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505470		Schiebefensterelement, Für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505471		Flügel Tür, für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Tür 53 mm stark, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505472		Flügel Tür mit Sichtfenster, für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Tür 53 mm stark, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
529605		Transportboden, für Hallenbüro mit 4 Wänden, Länge x Tiefe 4100 x 2100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
529608	·	Dreh-/Kippfenster für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
529609	·	Schiebefenster für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
872416		Standardboden, für Hallenbüro mit 4 Wänden, Länge x Tiefe 4100 x 2100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
872551		ISO-Ausstattung, für ISO-Ausstattung Breite x Tiefe 4100 x 2100 mm mit 4 Wänden, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873204	·	Lüftungsschieber für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873248	·	Entlüftungsventilator für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873259	·	Wandkonvektor für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873292	·	Doppelsteckdose für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873306	·	Rastereinbauleuchte für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873317	·	BAP-Rastereinbauleuchte für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

105206		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 420 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
530350		Mehrzweckraum, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 2045 x 2045 mm, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
627875		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1885 x 1130 x 500 mm, 81 Kästen aus Polypropylen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung