


# Productdatablad

## Magneetcontact



### Artikelnr.

FUS 4410 BR

### Magneetcontact

Het magneetcontact is stof- en waterdicht en ingegoten in een glazen buis (Reedcontact). Het Reedcontact wordt geactiveerd door een permanente magneet.

Bij inbouw in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen alleen blokreedcontacten worden toegepast.

Meegeleverd wordt:

2 opbouwbehuizingen, 2 kappen,

3 afstandhouders 2 mm

1 afstandhouder 6 mm

De integratie in de installatie gebeurt door koppeling aan het KNX-systeem via binairingen/tasterinterfaces.

### Technische gegevens

Contactbezetting:	1-polig maakcontact
Schakelspanning:	max. 100 V DC
Schakelstroom:	max. 0,5 A
Toegestane belasting van contacten:	max. 10 W of 10 VA
Overgangsweerstand:	0,15 $\Omega$
Toegestane bedrijfsspanning:	max. 40 V
Aansluitkabel:	LIYY 2 x 0,14 mm, $\varnothing$ 3,2 mm (lengte 3 m)
Afmetingen:	contact = 32 mm x $\varnothing$ 8 mm magneet = 30 mm x $\varnothing$ 6 mm AINiCo 5 behuizing (LxBxH) = 54 x 13 x 13 mm

### Kleur:

bruin