

15

KLS 1

## Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC25P2, 2,5 mm, 2-polig/  
mono, gerade Ausführung, mit Kugelkopf, Knickschutz  
und Lötanschlüssen


---

Status: Aktiv

---

15

KLS 1



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontakt Cu-Legierung/Stahl, vernickelt  
Isolierung ABS  
Gehäuse PP

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

#### Elektrische Daten (bei $T_u$ 20 °C)

Bemessungsstrom 0,5 A  
Bemessungsspannung 34 V AC/DC  
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 1501 09 ☞ KLB 1

15

KLS 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLS 1	2	100	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel