

Bedrunka + Hirth Fahrbare Werkbank

bedrunka+hirth
Bettendorfer Straße 20 • 42699 Solingen • Telefon 0212 2500-0

Höhe x Breite x Tiefe 859 x 1250 x 750 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Traglast 500 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank, 1 Ablageboden, Gestell mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 974063

Bedrunka + Hirth Werkstattwagen

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 859 x 1250 x 750 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 500 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank, 1 Ablageboden
- links 1 Schrank
- rechts 1 Schublade, 1 Ablageboden
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Auszugssperre
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- mit Schiebegriff
- Unterbau 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm

- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Tischtyp	Werkbank	Auszugsperre	ja
Gestellform	4-Fußgestell	Material Platte	Multiplex
Höhe	859 mm	Oberfläche Platte	geölt
Breite	1250 mm	Farbe Platte	Buche
Tiefe	750 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Gestell	lackiert
Traglast	500 kg	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	lackiert
elektrisch leitend	nein	Farbe Front	blau // RAL5012
Werkbank Ausstattung	1 Schublade, 1 Schrank, 1 Ablageboden	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Unterbauten links	1 Schrank	Türen Anzahl	1 Stück
Unterbauten rechts	1 Schublade, 1 Ablageboden	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl	1 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Schubladen Anzahl x Höhe	1x150 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Schubladentraglast	100 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Auszug Schublade	100 %	Gewicht	71 kg

Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannensboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber