

**Artikelnummer:** 129772

**Kurzbeschreibung:** Vierwandwagen, 1600 x 770 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Vierwandwagen, 1600 x 770 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Vordere Längswand einsteckbar. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1600 x 770 mm  
Schiebegriffhöhe: 990 mm  
Ladeflächenhöhe: 285 mm  
Rad a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 76 kg

**EAN/GTIN:** 4250448509818



Au ssenma sse: 1770 x 800

Tragkraft: 1.200 kg