


CERATHERM S200

A7330AA

Ceratherm S200 | 2-Griff Bade & Brausearmatur 314x170x75 mm, 155 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 23.0 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Thermostatfunktion, Wasser- & Energiesparend, CoolBody, Sicherheitssperre, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	2-Griff Bade & Brausearmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Ceratherm S200
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	75
Breite (mm):	314
Ausladung (mm):	170
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	3.29
VVS:	722592304
EAN Code:	4015413350808

Features

	Verdeckter Strahlregler		Thermostatfunktion
	Wasser- & Energiesparend		CoolBody
	Sicherheitssperre		SmartShine Oberfläche

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 733

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	2
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Vorderseite
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

CERATHERM S200

A7330AA

Ceratherm S200 | 2-Griff Bade & Brausearmatur 314x170x75 mm, 155 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 23.0 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Thermostatkontrolle, Wasser- & Energiesparend, CoolBody, Sicherheitssperre, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	23.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	20/23
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	23
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	No
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Thermostatisch:	Ja
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Auslass:	Ja
Mit Ablage(n):	Ja
Mit Brausekombination:	Nein
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschläßen:	Ja
Mit Rückschlagventil:	Ja

Ihr Kontakt vor Ort:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincielaan 2
B-1935 Zaventem
 +32 2 325 66 00
 +32 2 325 66 01
 www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
 +359 885 938 880
 office@idealstandard.com
 www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemska 623
41574 Teplice
 +420 (0)-417-265 11
 +420 (0)-417-265 15
 www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
 +385 91 229 9304
 www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
 +45 75 84 10 10
 www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
 +49 (0)228 521-0
 +49 (0)228 521-241
 idealstandard.de@idealstandard.com
 www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
 +353 1 4564525
 www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
 +34 93 561 80 00
 www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 N
Ψυχικό, Αθήνα
 +2106790800
 www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
 +33 (0)1 49 38 81 34
 sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
 www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
 +39 (0)2 28881
 info@idealstandard.it
 www.idealstandard.it

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
 +43 125 66 222-0
 +43 125 66 222-625
 www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
 +48 71 78 68 301
 www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1,
Sector 1, Bucureşti, 010069
 +40 746 050 408
 officebucharest@idealstandard.com
 www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br. 8
11000 Beograd Srbija
 +381 11 7138 058
 www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
 +44 (0)-1482 346 461
 +44 (0)-1482 445 886
 www.idealstandard.co.uk

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
 +31 (0)-77 355 08 08
 +31 (0)-77 354 21 86
 www.idealstandard.nl