

## fetra chariot de transport de colis

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse 3 parois (tube d'acier), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118890



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Chariot de transport de colis

### force 500 kg

chariot de transport de colis











- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateforme en bois
- rehausse 3 parois (tube d'acier)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot de transport de colis	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot de transport de	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

	colis		roulettes fixes
charge	500 kg		pneumatique TPE
longueur de plateau	1000 mm		équipement roue roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	600 mm		Ø de roue 200 mm
matériau de plateforme	bois		roulement roulement rainuré à billes
rehausses	3 parois (tube d'acier)		disposition des roues rectangulaire
emboîtable	non		hauteur 1800 mm
matériau de châssis	acier		norme EN 1757-3 (frein)
surface de châssis	finition peinture époxy		garantie 10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007		Poids 58 kg

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal