

ZARGES

escabeau industriel

Z600

accès à un côté, 4 marches avec inserts en plastique (estrade incl.), hauteur 1,06 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 1,87 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 203468



ZARGES Escabeau industriel Z600

Exécution D, A, CH, F

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès à un côté
- 4 marches avec inserts en plastique (estrade incl.)
- hauteur 1,06 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,1 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,87 m
- connexion marches/lisse serti
- avec bac pratique



- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 9,2 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	étrier de sécurité	non
matériau	aluminium	protection contre l'écartement	non
utilisation	à un côté	exécution échelle	à deux parties
longueur de longeron	1,87 m	équipement échelle	bac
hauteur	1,06 m	bac	oui
largeur d'estrade	300 mm	surface de longerons	anodisé
profondeur d'estrade	250 mm	Pour escalier	non
hauteur de travail	3,1 m	soubassement	pieds d'échelle amovibles
nombre de marches	4	norme	DIN EN 131 professional
type de marche/d'échelon	marches avec inserts en plastique	garantie	10 années
profondeur des marches	80 mm	Poids	9,2 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE