

# Feuille de données du produit



Article N°: 2573 Chariot à ridelles latérales

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre, ridelles latérales avec barres verticales distantes de 130 mm, hauteur des ridelles 750 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Charge totale (kg)                 | 600           |
| Longueur de surface utile (mm)     | 1200          |
| Largeur de surface utile (mm)      | 740           |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 270           |
| Longueur totale (mm)               | 1269          |
| Largeur totale (mm)                | 809           |
| Hauteur totale (mm)                | 1025          |
| Type de pneu                       | TPE           |
| Roues (mm)                         | 200 x 40      |
| Configuration                      | Holz          |
| Poids (kg)                         | 48            |
| Pays d'origine                     | Allemagne     |
| Garantie (ans)                     | 10            |
| Code douanier                      | 87168000      |
| GTIN                               | 4017976025735 |