

Feuille de données du produit



Article N°: 51012 Diabale porte-bouteilles

Equipements de manutention



Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diabale porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 40 à 50 litres, Ø 204-229 mm. Carquois porte-baguettes de soudage de chaque côté. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Largeur totale (mm)	830
Profondeur totale (mm)	868
Hauteur totale (mm)	1300
Quantité bouteille (pièce)	2
Diamètre de la bouteille (mm)	204-229
Contenu (litres)	40-50
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	400 x 74
Poids (kg)	18
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976010625