


Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.

Sicherungsband aus elastischem TPU.

Hinweis:

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.

Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.

Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.


Montage:

Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.

Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Deckel	D	D1	D8	H	H3	H5 max.	L
K0154.705X15	LS	schwarzgrau RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	15
K0154.7055X15	LS	lichtgrau RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	15
K0154.7056X15	LS	verkehrsrot RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	15
K0154.7057X15	LS	rapsgelb RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	15
K0154.705X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	20
K0154.7055X20	LS	lichtgrau RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	20
K0154.7056X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	20
K0154.7057X20	LS	rapsgelb RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	20
K0154.706X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	20
K0154.7065X20	LS	lichtgrau RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	20
K0154.7066X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	20
K0154.7067X20	LS	rapsgelb RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	20
K0154.706X30	LS	schwarzgrau RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	30
K0154.7065X30	LS	lichtgrau RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	30
K0154.7066X30	LS	verkehrsrot RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	30
K0154.7067X30	LS	rapsgelb RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	30
K0154.708X15	LS	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	15
K0154.7085X15	LS	lichtgrau RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	15
K0154.7086X15	LS	verkehrsrot RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	15
K0154.7087X15	LS	rapsgelb RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	15
K0154.708X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	20
K0154.7085X20	LS	lichtgrau RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	20
K0154.7086X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	20
K0154.7087X20	LS	rapsgelb RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	20
K0154.708X25	LS	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	25
K0154.7085X25	LS	lichtgrau RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	25
K0154.7086X25	LS	verkehrsrot RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	25
K0154.7087X25	LS	rapsgelb RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	25
K0154.708X30	LS	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	30
K0154.7085X30	LS	lichtgrau RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	30

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Deckel	D	D1	D8	H	H3	H5 max.	L
K0154.7086X30	LS	verkehrsrot RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	30
K0154.7087X30	LS	rapsgelb RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	30
K0154.708X40	LS	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	40
K0154.7085X40	LS	lichtgrau RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	40
K0154.7086X40	LS	verkehrsrot RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	40
K0154.7087X40	LS	rapsgelb RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	40
K0154.708X60	LS	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	60
K0154.7085X60	LS	lichtgrau RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	60
K0154.7086X60	LS	verkehrsrot RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	60
K0154.7087X60	LS	rapsgelb RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	60
K0154.710X25	LS	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	25
K0154.7105X25	LS	lichtgrau RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	25
K0154.7106X25	LS	verkehrsrot RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	25
K0154.7107X25	LS	rapsgelb RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	25
K0154.710X30	LS	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	30
K0154.7105X30	LS	lichtgrau RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	30
K0154.7106X30	LS	verkehrsrot RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	30
K0154.7107X30	LS	rapsgelb RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	30
K0154.710X40	LS	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	40
K0154.7105X40	LS	lichtgrau RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	40
K0154.7106X40	LS	verkehrsrot RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	40
K0154.7107X40	LS	rapsgelb RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	40
K0154.710X50	LS	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	50
K0154.7105X50	LS	lichtgrau RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	50
K0154.7106X50	LS	verkehrsrot RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	50
K0154.7107X50	LS	rapsgelb RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	50
K0154.710X60	LS	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	60
K0154.7105X60	LS	lichtgrau RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	60
K0154.7106X60	LS	verkehrsrot RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	60
K0154.7107X60	LS	rapsgelb RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	60